
CR1085

Programowalny wyświetlacz graficzny do maszyn mobilnych

R360/PDM NG/DialogDisplay/C



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...32 DC
Moc pobierana	[W]	7,2
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wejść binarnych: 1; Liczba wejść analogowych: 1; Liczba wyjść binarnych: 1
Wejścia		
Liczba wejść binarnych		1
Liczba wejść analogowych		1
Wejście analogowe (prądowe)	[mA]	0...20
Wejścia analogowe (napięciowe)	[V]	0...32
Wyjścia		
Liczba wyjść binarnych		1
Software / programowanie		
Funkcja PLC wg IEC 61131 3		tak
Interfejsy		
Liczba interfejsów CAN		4
Liczba interfejsów Ethernet		1
Liczba interfejsów USB		2
Liczba interfejsów video (CVBS)		2

CR1085

Programowalny wyświetlacz graficzny do maszyn mobilnych

R360/PDM NG/DialogDisplay/C

Dane mechaniczne			
Waga	[g]	1669	
Typ montażu		panel do zabudowy	
Wymiary	[mm]	146 x 225 x 64,5	
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz			7" Kolorowy wyświetlacz
Elementy wykonawcze		9	swobodnie programowalne podświetlane klawisze funkcyjne
		1	Przycisk nawigacyjny ze strzałkami
Rozdzielczość wyświetlacza		800 x 480	
Typ wyświetlacza		Kolorowy wyświetlacz	
Rozmiar wyświetlacza		7"	
Podświetlenie		LED	
Pamięci danych			
Zegar czasu rzeczywistego		tak	
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	
Połączenie elektryczne			
Konektor: 1 x M12			