


Moduły wejść/wyjść do maszyn mobilnych

R360/MODULE/PWM/4...20mA



Aplikacja		
Wykonanie		obudowa modułu
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania [V]		19,2...28,8 DC
Pobór prądu [mA]		< 30
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść analogowych: 1
Wejścia		
Ilość wejść PWM		1; (24 V DC $\pm$ 20 % sygnał PWM)
Wejścia częstotliwościowe PWM [Hz]		122
Wyjścia		
Liczba wyjść analogowych		1
Analogowe wyjście prądowe [mA]		4...20
Maks. obciążenie [Ω]		600
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [$^{\circ}$ C]		-40...85
Uwaga dot. temperatury otoczenia		przewody zgięte -5...105 $^{\circ}$ C przewody spoczywające -30...105 $^{\circ}$ C
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga [g]		72
Wymiary [mm]		54 x 34 x 15
Materiał		Poliamid wzmocnione szklane włókno
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Moduły wejść/wyjść do maszyn mobilnych

R360/MODULE/PWM/4...20mA

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,28 m; / Końce żył opatrzone tulejami osłonowymi

Wejście

kolor czerwony	+24 V DC
czarny	PWM IN
niebieski	GND

Wyjście

czarny	4...20 mA
niebieski	GND

Diagramy i grafiki

