




Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



1 6 Wyjścia z dławikiem kablowym PG



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 240
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wejść binarnych: 4
Wejścia		
Liczba wejść binarnych		4
Zasilanie wejść		AS-i / AUX
Zasilanie	[V]	20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	200
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	> 5
Prąd wejściowy Niski	[mA]	< 1,5
Poziom przełączania Wysoki	[V]	> 10
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcio		tak



Moduł AS-Interface

MODULE ASI PG7/9 4E 200M

Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		AS-i
Podłączenie		PNP
Zabezpieczenie przed zwarcie		tak
Separacja galwaniczna		tak
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 68
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Klasyfikacja AS-i		
AS-i profil		S-0.0
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	0
AS-i_ID_kod	[hex]	0
Dane mechaniczne		
Materiał		PA
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor żółty
	działanie	LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)		dławik kablowy PG: 2 x PG9
		dławik kablowy PG: 4 x PG7
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.