


Jednostka przetwarzająca do monitorowania prędkości

D100/ 24VDC

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



1 montaż na szynie DIN



Cechy produktu

Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary [mm]	75 x 55 x 110

Aplikacja

Aplikacja	uniwersalne przetwarzanie sekwencji impulsów w odniesieniu do nadmiernej prędkości lub spadku prędkości; Monitorowanie prędkości obrotowej
-----------	--

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe DC	[V]	24
Tolerancja napięcia znamionowego	[%]	10
Tolerancja napięcia znamionowego 2	[%]	10
Napięcie pomocnicze dla czujników DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść przekaźnikowych: 1
----------------------	---------------------------------

Wyjścia

Liczba wyjść przekaźnikowych	1
Obciążalność styku	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres ustawień	[Imp/min]	5...5000
-----------------	-----------	----------

Dokładność / odchylenie

Histeresa	[% z Sr]	5...100
Powtarzalność	[% z Sr]	1

**Jednostka przetwarzająca do monitorowania prędkości**

D100/ 24VDC

Czasy reakcji		
Opóźnienie rozruchu	[s]	0,5...15
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania	dokładna regulacja w środku zakresu potencjometrem	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...70
Ochrona		IP 40
Stopień ochrony zacisków		IP 20
Dane mechaniczne		
Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN	
Wymiary	[mm]	75 x 55 x 110
Materiał	sztuczne tworzywo	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor czerwony
Połączenie elektryczne		
Podłączenie		