




Moduł zasilający do wyłącznika elektronicznego

Fuse/Standard/24VDC/Module



- 1 powierzchnia do opisu
- 2 zaciski sprężynowe Wyjście przełączające 13/14
- 3 zaciski sprężynowe 0 V
- 4 zaciski sprężynowe 24 V DC



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	zgodnie z SELV/PELV
Napięcie znamionowe DC	[V]	24
Napięcie wejściowe DC	[V]	19,2...30
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Czas buforowania (napięcie znamionowe 24 V DC)	[ms]	10
Prąd wejściowy (napięcie znamionowe 24 V DC)	[A]	40
Prąd w obwodzie zamkniętym	[mA]	10
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Temperatura składowania	[°C]	-40...70
Ochrona		IP 20; (od czoła)
Stopień zabrudzenia		2
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-6-3	radiacja poprzez interferencje
	EN 61000-6-2	odporność na zakłócenia
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	67
Wymiary	[mm]	80 x 12,5 x 98
Połączenie elektryczne		
zaciski sprężynowe:		

DF1100



Moduł zasilający do wyłącznika elektronicznego

Fuse/Standard/24VDC/Module

styki - dźwignia/listwa:

Podłączenie

