




Głowica odczytująca / zapisująca RFID HF

DTRHF INRWIDUS03



Aplikacja

Aplikacja	Rozpoznawanie obiektów w systemach transportowych
Dopuszczenia radiowe	USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japonia; Chiny; Taiwan; Indie; Singapur; Ukraina
Notatka n/t dopuszczenia radiowego	Lista krajów stosujących dyrektywę radiową European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) jest dostępna w dziale „Materiały do pobrania”.

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	19,2...28,8 DC; (Zasilanie wyłącznie poprzez jednostkę przetwarzającą DTE10x (do EN 60950-1))
Pobór prądu	[mA]	< 50
Klasa ochrony		III
Częstotliwość robocza	[MHz]	13,56
Standard RFID		ISO 15693

Strefa działania

Odległość pomiędzy głowicami odczyt/zapis od frontu	[mm]	160
Odległość pomiędzy głowicami odczyt/zapis z boku	[mm]	120
Dystans do taga ID	[mm]	≤ 45

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	DATA / DTE10x
-------------------------	---------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60
Temperatura składowania	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67; IP 69K

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, stały)
Odporność na wibracje	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz



Głowica odczytująco / zapisująca RFID HF

DTRHF INRWIDUS03

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	175,8
Obudowa		cyldryczna
Montaż		montaż niezabudowany
Wymiary	[mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Opis gwintu		M30 x 1,5
Materiał		obudowa: stal kwasoodporna; Pokrywa ochronna: PPS

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
	komunikacja z tagiem	1 x LED, kolor żółty

Akcesoria	
Dostarczane elementy	Nakrętka 2 x M30 x 1,5

Uwagi	
Uwagi	Singapur Nie zatwierdzony do działania, wyłącznie do eksportu.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

