


ANT515



Głowica odczytująco / zapisująca RFID HF

DTRHF KQRWIDUS03-



- 1 LED
2 powierzchnia aktywna



Aplikacja			
Aplikacja		Rozpoznawanie obiektów w systemach transportowych	
Dopuszczenia radiowe		USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japonia; Chiny; Taiwan; Indie; Singapur; Ukraina; Malezja; Brazylia; Meksyk; Wietnam	
Notatka n/t dopuszczenia radiowego		Lista krajów stosujących dyrektywę radiową European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) jest dostępna w dziale „Materiały do pobrania”.	
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	[V]	19,2...28,8 DC	
Pobór prądu	[mA]	< 60	
Klasa ochrony		III	
Częstotliwość robocza	[MHz]	13,56	
Standard RFID		ISO 15693	
Strefa działania			
Odległość pomiędzy głowicami odczyt/zapis od frontu	[mm]	170	
Odległość pomiędzy głowicami odczyt/zapis z boku	[mm]	160	
Dystans do taga ID	[mm]	w odniesieniu do tagów o średnicy 30 mm i anteny zamontowanej na powierzchni metalowej; I-CODE SLI	≤ 32
Interfejsy			
Interfejs komunikacyjny		DATA / DTE10x	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60	
Temperatura składowania	[°C]	-25...80	
Ochrona		IP 67; IP 69K	
Testy / dopuszczenia			
Odporność na wstrząsy		EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, stały)

ANT515



Głowica odczytująco / zapisująca RFID HF

DTRHF KQRWIDUS03-

Odporność na wibracje	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF [lata]		457,9
Dopuszczenie UL	Ta	-20...60 °C
	Typ obudowy	Type 1
	Zasilanie	Limited Voltage/Current
	Numer UL	E205959

Dane mechaniczne		
Waga [g]		80
Obudowa		prostopadłościan
Montaż		montaż niezabudowany
Wymiary [mm]		20 x 7 x 48
Materiał		PBT; TPE-U; stal kwasoodporna

Wyświetlacz / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
	komunikacja z tagiem	1 x LED, kolor żółty

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne	
Przewód: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm ²	

Połączenie elektryczne - wtyk	
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A	



Podłączenie	
-------------	--

