




Konwerter sygnału PWM na sygnał analogowy

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB



Aplikacja		
Wykonanie		płytką PCB
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	24...30 DC
Pobór prądu	[mA]	< 20
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść analogowych: 1
Wejścia		
Ilość wejść PWM		1
Wejścia częstotliwościowe PWM	[Hz]	122; (24 V DC sygnał PWM)
Wyjścia		
Liczba wyjść analogowych		1
Analogowe wyjście napięciowe	[V]	0...10
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	37
Wymiary	[mm]	49 x 30 x 15
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
zaciski śrubowe: 2,5 mm ²		
Wejście		
kolor czerwony	+24 V DC	
czarny	PWM IN	
niebieski	GND	



Konwerter sygnału PWM na sygnał analogowy

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

Wyjście

czarny	0-10 V
niebieski	GND

Diagramy i grafiki

