



Wzmacniacz przełączający

N600/110VAC/0,08A

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: DN0200

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

No scale drawing available



Cechy produktu

Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary [mm]	75 x 55 x 110

Aplikacja

Aplikacja	zasilanie i kontrola sygnałów
-----------	-------------------------------

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC [V]	< 110
Tolerancja napięcia znamionowego [%]	10
Tolerancja napięcia znamionowego 2 [%]	10
Częstotliwość znamionowa AC [Hz]	47...63
Napięcie pomocnicze dla czujników DC [V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Wyjścia

Obciążalność styku	4 A / 625 VA / 250 V AC
--------------------	-------------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...50
Ochrona	IP 40
Stopień ochrony zacisków	IP 20

DN0213



Wzmacniacz przełączający

N600/110VAC/0,08A

Dane mechaniczne		
Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN	
Wymiary	[mm]	75 x 55 x 110
Materiał	sztuczne tworzywo	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor zielony
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Połączenie elektryczne		
zaciski: ...4 mm²		
Podłączenie		