



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

No scale drawing available

**Cechy produktu**

Obudowa	Obudowa z tworzywa sztucznego
---------	-------------------------------

Aplikacja

Aplikacja	impulsowy system kontroli obniżenia prędkości z min. i max. punktem przełączania
-----------	--

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe DC	[V]	24...28
Pobór prądu	[mA]	< 50
Napięcie pomocnicze dla czujników DC	[V]	10,5; (≤ 10 mA)

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść przekaźnikowych: 1
----------------------	---------------------------------

Wyjścia

Liczba wyjść przekaźnikowych	1
Obciążalność styku	8 A (12 V DC) / 4 A (24 V DC)

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres ustawień	[Imp/min]	100...20000
-----------------	-----------	-------------

Dokładność / odchylenie

Powtarzalność	[% z Sr]	1
---------------	----------	---

Software / programowanie

Regulacja punktu przełączania	funkcja uczenia
-------------------------------	-----------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60
-----------------------	------	----------



Jednostka przetwarzająca do monitorowania prędkości

D100/ 12/24VDC/TEACH IN

Ochrona	IP 65	
Stopień ochrony zacisków	IP 20	
Dane mechaniczne		
Obudowa	Obudowa z tworzywa sztucznego	
Materiał	obudowa: PC; osłona: Polystyrol przezroczysty	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor zielony
	działanie	1 x LED, kolor zielony
	nastawa parametru	2 x LED, kolor czerwony
	sygnał wejściowy	1 x LED, kolor żółty
Połączenie elektryczne		
Podłączenie		