

DN1021




Zasilacz impulsowy 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: DN1031

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC	[V]	< 230
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	50...60
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC	[V]	100...240
Napięcie wyjściowe DC	[V]	24...28
Klasa ochrony		I; (IEC 61140)
Napięcie wyjściowe	[V]	nastawny
Tolerancja napięcia wyjściowego	[%]	2
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym	[A]	2,1
Liczba obwodów wyjściowych		1
Maks. tętnienie resztkowe	[mV]	50
Sprawność (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,5
Obniżenie wartości znamionowych	[W/K]	1 (60...70 °C)
Czas buforowania (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	171

Wyjścia


Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Wyjście DC OK	24 V DC (30 mA)



Zasilacz impulsowy 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-10...70
Ochrona		IP 20
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	332,4
Typ montażu		szyna; (TH35 (EN 60715))
Wymiary	[mm]	45 x 83 x 96
Materiał		PC
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
zaciski sprężynowe: ...2,5 mm ²		
Podłączenie		



1 pierwotny
2 wtórny