




Jednostka przetwarzająca do monitorowania prędkości

D100/110VAC/10-10K

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



1 montaż na szynie DIN



Cechy produktu		
Obudowa		Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary [mm]		75 x 55 x 110
Aplikacja		
Aplikacja		uniwersalne przetwarzanie sekwencji impulsów w odniesieniu do nadmiernej prędkości lub spadku prędkości; Monitorowanie prędkości obrotowej
Dane elektryczne		
Napięcie znamionowe AC	[V]	< 110
Napięcie znamionowe DC	[V]	24
Tolerancja napięcia znamionowego	[%]	10
Tolerancja napięcia znamionowego 2	[%]	10
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	50...60
Napięcie pomocnicze dla czujników DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść przekaźnikowych: 1
Wyjścia		
Liczba wyjść przekaźnikowych		1
Obciążalność styku		8 A / 1250 VA / 250 V AC
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres ustawień [Imp/min]		10...10000



Jednostka przetwarzająca do monitorowania prędkości

D100/110VAC/10-10K

Dokładność / odchylenie		
Histereza	[% z Sr]	5...100
Powtarzalność	[% z Sr]	1
Czasy reakcji		
Opóźnienie rozruchu	[s]	0,5...15
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania	dokładna regulacja w środku zakresu potencjometrem	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...70
Ochrona		IP 40
Stopień ochrony zacisków		IP 20
Dane mechaniczne		
Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN	
Wymiary	[mm]	75 x 55 x 110
Materiał	sztuczne tworzywo	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor zielony
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Połączenie elektryczne		
Podłączenie		

