


DN1023



Zasilacz impulsowy 12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A

Artykuł niedostępny



- 1 LED DC-ok
- 2 potencjometr



Dane elektryczne		
Napięcie znamionowe AC	[V]	100...240
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	50...60
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC	[V]	85...264
Napięcie wyjściowe DC	[V]	12...15
Klasa ochrony		I
Napięcie wyjściowe	[V]	nastawny
Tolerancja napięcia wyjściowego	[%]	2
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym	[A]	4,5
Maks. prąd wyjściowy przy max. napięciu wyjściowym	[A]	3,6
Liczba obwodów wyjściowych		1
Maks. tętnienie resztkowe	[mV]	50
Sprawność (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,2
Obniżenie wartości znamionowych	[W/K]	1,4 (60...70 °C)
Czas buforowania (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	113
Wyjścia		
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak



Zasilacz impulsowy 12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A

Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
------------------------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-10...70
Ochrona		IP 20

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-6-1	odporność na zakłócenia
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	radiacja poprzez interferencje
	EN 61000-6-4	
Odporność na wstrząsy	IEC 60068-2-27	

Dane mechaniczne

Waga	[g]	320
Typ montażu		szyna; (TH35 (EN 60715))
Materiał		PC

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Funkcja	LED, kolor zielony
-------------	---------	--------------------


Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------


Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...6 mm²

Podłączenie




Diagramy i grafiki




Zasilacz impulsowy 12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A


Charakterystyka wyjściowa



Charakterystyka wydajność / straty mocy



Charakterystyka redukcji





Zasilacz impulsowy 12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A

Charakterystyka czasu
podtrzymania

