



Jednostka przetwarzająca do monitorowania prędkości

D100/110VAC/0-20mA

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

No scale drawing available



Cechy produktu

Obudowa

Obudowa do montażu na szynę DIN

Aplikacja

Aplikacja

uniwersalne przetwarzanie sekwencji impulsów w odniesieniu do nadmiernej prędkości lub spadku prędkości; Monitorowanie prędkości obrotowej

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC	[V]	< 110
Napięcie znamionowe DC	[V]	24
Tolerancja napięcia znamionowego	[%]	10
Tolerancja napięcia znamionowego 2	[%]	10
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	50...60
Napięcie pomocnicze dla czujników DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść

Liczba wyjść analogowych: 1; Liczba wyjść przekaźnikowych: 1

Wyjścia

Liczba wyjść przekaźnikowych		1
Obciążalność styku		8 A / 1250 VA / 250 V AC
Liczba wyjść analogowych		1
Analogowe wyjście prądowe	[mA]	0...20
Maks. obciążenie	[Ω]	500



Jednostka przetwarzająca do monitorowania prędkości

D100/110VAC/0-20mA

Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres ustawień	[Imp/min]	5...50
Dokładność / odchylenie		
Histereza	[% z Sr]	5...100
Powtarzalność	[% z Sr]	1
Czasy reakcji		
Opóźnienie rozruchu	[s]	0,5...15
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania	dokładna regulacja w środku zakresu potencjometrem	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...70
Ochrona		IP 40
Stopień ochrony zacisków		IP 20
Dane mechaniczne		
Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN	
Materiał	sztuczne tworzywo	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor czerwony
Połączenie elektryczne		
Podłączenie		