


Zasilacz impulsowy 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: DN4011

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC	[V]	< 230; (wybierany)
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	47...63
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC	[V]	88...132 / 187...264
Klasa ochrony		I
Maks. czas rozruchu	[ms]	42
Czas rozruchu	[s]	42
Tolerancja napięcia wyjściowego	[%]	2
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym	[A]	2,5
Liczba obwodów wyjściowych		1
Maks. tętnienie resztkowe	[%]	1
Bezpiecznik	[A]	2; (wbudowany)
Obniżenie wartości znamionowych	[W/K]	1 (60...70 °C)

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak



Zasilacz impulsowy 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Ochrona		IP 20
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Dane mechaniczne		
Materiał		aluminium
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
zaciski: ...2.5 mm ²		
Podłączenie		

