

DN2134




Zasilacz impulsowy 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Artykuł niedostępny

Artykuły alternatywne: DN4034

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne		
Napięcie znamionowe AC	[V]	400...500
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	47...63
Napięcie wejściowe DC	[V]	450...820
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC	[V]	340...576
Napięcie wyjściowe DC	[V]	24...28
Klasa ochrony		I; (IEC 61140)
Maks. czas rozruchu	[ms]	80
Czas rozruchu	[s]	< 80
Napięcie wyjścia	[V]	nastawny
Tolerancja napięcia wyjściowego	[%]	2
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym	[A]	20
Liczba obwodów wyjściowych		1
Maks. tętnienie resztkowe	[%]	0,1
Obniżenie wartości znamionowych	[W/K]	12 (60...70 °C)



Zasilacz impulsowy 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Wyjścia		
Zabezpieczenie przed zwarciem		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...70
Ochrona		IP 20
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-3-2	
MTTF	[lata]	58
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	1810,6
Typ montażu		szyna; (TH35 (EN 60715))
Materiał		aluminium
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Napięcie wyjścia	LED, kolor zielony
	przeciążenie	LED, kolor czerwony
	zwarcie	LED, kolor czerwony miga
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Zaciski: 1,5...6 mm ²		
Podłączenie		
① 3 x 400...500 V AC ② 24 V DC		