



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

No scale drawing available



Aplikacja

Aplikacja	przetwarzanie sekwencji impulsów ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi funkcji i technologii
-----------	---

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC	[V]	< 230
Napięcie znamionowe DC	[V]	24
Tolerancja napięcia znamionowego	[%]	10
Tolerancja napięcia znamionowego 2	[%]	10
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	50...60
Napięcie pomocnicze dla czujników DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść przekaźnikowych: 1
----------------------	---------------------------------

Wyjścia

Liczba wyjść przekaźnikowych	1
Obciążalność styku	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres ustawień	[Imp/min]	3...3000
-----------------	-----------	----------

Dokładność / odchylenie

Histereza	[% z Sr]	5...100
Powtarzalność	[% z Sr]	1



Jednostka przetwarzająca do monitorowania prędkości

D100/230VAC/RESET

Czasy reakcji		
Opóźnienie rozruchu	[s]	0,5...30
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania	dokładna regulacja w środku zakresu potencjometrem	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...70
Ochrona		IP 40
Stopień ochrony zacisków		IP 20
Dane mechaniczne		
Materiał	sztuczne tworzywo	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor zielony
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Uwagi	*) specjalny wzór	
Połączenie elektryczne		
Podłączenie		