


Jednostka przetwarzająca do monitorowania prędkości

D100/230VAC/WINDOW

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



1 montaż na szynie DIN



Cechy produktu

Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary [mm]	75 x 55 x 110

Aplikacja

Aplikacja	uniwersalne przetwarzanie sekwencji impulsów w odniesieniu do nadmiernej prędkości lub spadku prędkości; Monitorowanie prędkości obrotowej
-----------	--

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC [V]	< 230
Napięcie znamionowe DC [V]	24
Tolerancja napięcia znamionowego [%]	10
Tolerancja napięcia znamionowego 2 [%]	10
Częstotliwość znamionowa AC [Hz]	50...60
Napięcie pomocnicze dla czujników DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść przekaźnikowych: 2
----------------------	---------------------------------

Wyjścia

Liczba wyjść przekaźnikowych	2
Obciążalność styku	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres ustawień [Imp/min]	100...1000
---------------------------	------------



Jednostka przetwarzająca do monitorowania prędkości

D100/230VAC/WINDOW

Dokładność / odchylenie		
Histereza	[% z Sr]	5
Powtarzalność	[% z Sr]	1
Czasy reakcji		
Opóźnienie rozruchu	[s]	0,5...15
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania	dokładna regulacja w środku zakresu potencjometrem	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...70
Ochrona		IP 40
Stopień ochrony zacisków		IP 20
Dane mechaniczne		
Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN	
Wymiary	[mm]	75 x 55 x 110
Materiał	sztuczne tworzywo	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	2 x LED, kolor czerwony
Połączenie elektryczne		
Podłączenie		