




Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy

T700/230VAC

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: DL0201

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Obudowa

Obudowa do montażu na szynę DIN

Aplikacja

Aplikacja

wzmacniacz zasilający i przełączający z funkcją timera

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC	[V]	< 230
Napięcie znamionowe DC	[V]	24
Tolerancja napięcia znamionowego	[%]	10
Tolerancja napięcia znamionowego 2	[%]	10
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	50...60
Napięcie pomocnicze dla czujników DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść

Liczba wyjść przekaźnikowych: 1

Wyjścia

Liczba wyjść przekaźnikowych

1

Obciążalność styku

8 A / 1250 VA / 250 V AC


Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy

T700/230VAC

Dokładność / odchylenie		
Powtarzalność	[% z Sr]	< 3
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...55
Ochrona		IP 40
Stopień ochrony zacisków		IP 20
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	444,4
Obudowa		Obudowa do montażu na szynę DIN
Materiał		sztuczne tworzywo
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor zielony
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Połączenie elektryczne		
Zaciski: ...4 mm ²		
Podłączenie		

