


Głowica odczytująco/zapisująca RFID z AS-i

DTSLF DCRWASUS01



Aplikacja

Aplikacja

Rozpoznawanie obiektów w systemach transportowych

Dopuszczenia radiowe

USA; Kanada; EU/RED; Australia; Singapur; Chiny

Notatka n/t dopuszczenia radiowego

Lista krajów stosujących dyrektywę radiową European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) jest dostępna w dziale „Materiały do pobrania”.

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

26,5...31,6 DC

Pobór prądu [mA]

< 65

Klasa ochrony

III

Częstotliwość robocza [MHz]

0,125

Wyjścia

Wykonanie elektryczne

AS-i

Strefa działania

Prędkość przesuwu [m/s]

< 0,5

Odległość pomiędzy głowicami odczyt/odczyt od frontu

400

Odległość pomiędzy głowicami odczyt/odczyt z boku

280

Note on distance read/read head

bazujący na

:

Głowica odczytująco/zapisująca

DTA300

Głowica odczytująca

DTA301

Odległość pomiędzy głowicami odczyt/zapis od frontu [mm]

500



Głowica odczytująca/zapisująca RFID z AS-i

DTSLF DCRWASUS01

Odległość pomiędzy głowicami odczyt/zapis z boku	[mm]	500
Uwaga dotycząca odległości między głowicami odczyt/zapis	bazujący na	:
	Głowica odczytująca/zapisująca	DTA300
	Głowica odczytująca	DTA301
Dystans do taga ID	[mm]	Odczyt statyczne
		≤ 80

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	AS-i
-------------------------	------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60
Temperatura składowania	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295	1999-03
Odporność na wstrząsy	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Odporność na wibracje	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[lata]	422

Klasyfikacja AS-i

Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	4
Certyfikat AS-i		83401

Dane mechaniczne

Waga	[g]	414
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	92 x 80 x 40
Materiał		obudowa: PPE; części metalowe: odlew cynkowy / mosiądz niklowany

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Napięcie zasilania	1 x LED, kolor zielony
	komunikacja z tagiem	1 x LED, kolor żółty
	błąd komunikacji danych AS-i	1 x LED, kolor czerwony

Uwagi

Uwagi	Odnośnie odległości do innych znaczników ID patrz dokumentacja: (E803xx)
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Głowica odczytująco/zapisująca RFID z AS-i

DTSLF DCRWASUS01

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12, obrotowe; kodowanie: A



Podłączenie

