

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE

Artykuły alternatywne: DI5023 + E30436



Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Strefa działania [mm]	10
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Aplikacja	prosta kontrola obrotów oraz przesunięcia liniowego z wykryciem spadku prędkości poniżej wartości zadanej; zablokowania
-----------	---

Napięcie znamionowe DC	[V]	10...36
Pobór prądu	[mA]	< 15
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak

Łączna liczba wyjść	1
Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	250
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA]	250



Kompaktowy monitor prędkości

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE


Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Strefa działania		
Strefa działania [mm]	10	
Regulowany zasięg działania	nie	
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres ustawień [Imp/min]	5...300	
Dokładność / odchylenie		
Współczynnik korekcji	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3	
Histereza [% z Sr]	10	
Czasy reakcji		
Opóźnienie rozruchu [s]	5	
Maks. częstotliwość tłumienia [Imp/min]	15000	
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania	potencjometr wieloobrotowy	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...80	
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
MTTF [lata]	905	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	202	
Obudowa	Obudowa gwintowana	
Montaż	montaż zabudowany	
Wymiary [mm]	M30 x 1,5 / L = 81	
Opis gwintu	M30 x 1,5	
Materiał	mosiądz powłoka specjalna; PBT	
Moment dokręcający [Nm]	50	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Dostarczane elementy	wtyka zaworowy typu A; DIN EN 175301-803	

Kompaktowy monitor prędkości

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE

Połączenie elektryczne

Podłączenie



Konektor: 1 x Złącze SS