




Kompaktowy moduł RFID UHF

DTRUHFA HLRWIOUS04



Aplikacja		
Aplikacja	Rozpoznawanie obiektów w systemach transportowych	
Dopuszczenia radiowe	Kanada; USA	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	18...30 DC
Pobór prądu	[mA]	< 250
Moc pobierana	[W]	4,8
Klasa ochrony		III
Częstotliwość robocza	[MHz]	902...928
Standard RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Moc nadawania EIRP	[mW]	200; (maksimum: 410 mW)
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Typ transmisji	COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	default	1418
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60
Temperatura składowania	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
Odporność na wstrząsy	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / Próba uderowa
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / pojedynczy szok
Odporność na wibracje	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz
Bezpieczeństwo elektryczne	EN 61010-2-201	zasilanie elektryczne tylko za pośrednictwem obwodów PELV



Kompaktowy moduł RFID UHF

DTRUHFA HLRWIOUS04

Dopuszczenie UL	Ta	-20...60 °C
	Typ obudowy	Type 1
	Zasilanie	Limited Voltage/Current
	Numer UL	E205959

Dane mechaniczne

Waga	[g]	635,8
Wymiary	[mm]	120 x 50 x 113
Materiał		PBT; PC; stal kwasoodporna; aluminium

Wyświetlacze / elementy robocze


Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
	komunikacja z tagiem	4 x Linijka LED, kolor żółty ilość tagów na obiekcie

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



- 1 Zasilanie czujnikaL+
- 2 nieużywany
- 3 Zasilanie czujnikaL-
- 4 IO-Link
- 5 nieużywany