


DV1000



Pasek LED RGBW

LED-Stripe-RGBW-62,5mm-IP68



Aplikacja		
Aplikacja		sygnalizacja stanu maszyny
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	21,6...26,4 DC
Napięcie znamionowe DC	[V]	24; (zgodnie z SELV/PELV)
Pobór prądu	[mA]	100
Temperatura barwowa	[K]	4000
Strumień świetlny	[lm]	kolor czerwony: 101,2; kolor zielony: 188,8; niebieski: 37; biały: 285,2
Uwaga do strumienia świetlnego	[lm]	wartość strumienia świetlnego odnosi się do 1m paska diodowego LED
Typ. czas życia	[h]	30000
Wejścia		
Obwód wejść binarnych		24 V PNP
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...45
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	90
Maks. wysokość nad poziomem morza	[m]	4000
Ochrona		IP 68
Stopień zabrudzenia		2
Testy / dopuszczenia		
Dopuszczenie		IEC 62471; IEC 62031
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	34,2
Wymiary	[mm]	77,5 x 14,2 x 4,5
Materiał		TPU

DV1000



Pasek LED RGBW

LED-Stripe-RGBW-62,5mm-IP68

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	sygnalizacja stanu maszyny	LED, multi-kolor RGB
	oświetlenie montażowe	LED, biały


Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m

Konektor: M12; kodowanie: A



- | | |
|---|------------------|
| 1 | + kolor czerwony |
| 2 | + kolor zielony |
| 3 | GND |
| 4 | + biały |
| 5 | + niebieski |

Diagramy i grafiki

