



Wzmacniacz przełączający

N600/110VAC/0,1A

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: DN0210

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

No scale drawing available



Cechy produktu

Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN
---------	---------------------------------

Aplikacja

Aplikacja	zasilanie i kontrola sygnałów
-----------	-------------------------------

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC	[V]	< 110
Tolerancja napięcia znamionowego	[%]	10
Tolerancja napięcia znamionowego 2	[%]	10
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	47...63
Napięcie pomocnicze dla czujników DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 100\text{ mA}$)

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść przekaźnikowych: 1
----------------------	---------------------------------

Wyjścia

Liczba wyjść przekaźnikowych	1
Obciążalność styku	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	0...50
Ochrona		IP 40



Wzmacniacz przełączający

N600/110VAC/0,1A

Stopień ochrony zacisków	IP 20
--------------------------	-------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	430,4
Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN	
Materiał	sztuczne tworzywo	

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor czerwony
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Połączenie elektryczne

zaciski: ...4 mm²

Podłączenie

