




Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania obrotów, prędkości i czasu

DISPLAY/FX360

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: DX2021

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Aplikacja

uniwersalny kontroler i wyświetlacz dla wszystkich fizycznych jednostek które mogą być ustalone na podstawie sekwencji impulsów

Dane elektryczne

Częstotliwość AC	[Hz]	50...60
Tolerancja napięcia zasilania	[%]	33...58
Napięcie zasilania	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Pobór prądu	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Napięcie pomocnicze dla czujników DC	[V]	24; (± 15 %, 150 mA)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	0...45
Temperatura składowania	[°C]	-25...75
Ochrona		IP 65; (od czoła)
Stopień ochrony zacisków		IP 20

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Dane mechaniczne

Waga	[g]	565,2
------	-----	-------



Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania obrotów, prędkości i czasu

DISPLAY/FX360

Materiał

Noryl UL94-V-0

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz

7-segmentowy wyświetlacz LED, kolor
pomarańczowy 6-cyfrowy 15 mm

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe, DC: 10 x ...1,5 mm²zaciski śrubowe, AC: 4 x ...2,5 mm²

Podłączenie

