




Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania obrotów, prędkości i czasu

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC



wycięcie panelu 91 x 43 mm



Cechy produktu

Wymiary [mm] 48 x 112 x 116

Aplikacja

Aplikacja uniwersalny kontroler i wyświetlacz dla wszystkich fizycznych jednostek które mogą być ustalone na podstawie sekwencji impulsów

Dane elektryczne

Częstotliwość AC	[Hz]	50...60
Napięcie zasilania	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Pobór prądu	[mA]	100

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 4; Liczba wyjść analogowych: 1

Wejścia

Liczba wejść binarnych 2

Wyjścia

Liczba wyjść binarnych	4
Liczba wyjść analogowych	1
Analogowe wyjście prądowe	[mA] 4...20
Maks. obciążenie	[Ω] 270
Analogowe wyjście napięciowe	[V] -10...10
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C] -20...60
Temperatura składowania	[°C] -25...70
Ochrona	IP 65
Stopień ochrony zacisków	IP 20



Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania obrotów, prędkości i czasu

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Dane mechaniczne

Waga	[g]	352
Typ montażu		wycięcie panelu: 91 x 43 mm
Wymiary	[mm]	48 x 112 x 116
Materiał		Noryl UL94-V-0


Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz	wyświetlacz LCD, Ekran dotykowy
-------------	----------------------	---------------------------------

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe:

Podłączenie



NC: nieużywany