




Zasilacz impulsowy 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/5A

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie znamionowe AC	[V]	< 230
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	47...63
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC	[V]	88...132 / 187...264
Klasa ochrony		I
Maks. czas rozruchu	[ms]	30
Czas rozruchu	[s]	30
Tolerancja napięcia wyjściowego	[%]	2
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym	[A]	5
Liczba obwodów wyjściowych		1
Maks. tętnienie resztkowe	[%]	1
Bezpiecznik	[A]	2; (wbudowany)
Obniżenie wartości znamionowych	[W/K]	1 (60...70 °C)
Wyjścia		
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...60



Zasilacz impulsowy 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/5A

Ochrona

IP 20

Testy / dopuszczenia

EMC

EN 60950/A2 1993

EN 50081-1

EN 61000-6-2

Dane mechaniczne

Materiał

aluminium

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz

Funkcja

LED, kolor zielony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

zaciski: ...2.5 mm²

Podłączenie

