




Zasilacz impulsowy 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: DN1020

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC	[V]	< 230
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	47...63
Napięcie wejściowe DC	[V]	105...370
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC	[V]	90...260
Klasa ochrony		I
Tolerancja napięcia wyjściowego	[%]	3
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym	[A]	1
Liczba obwodów wyjściowych		1
Maks. tętnienie resztkowe	[%]	1,25

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	0...55
Ochrona		IP 20



Zasilacz impulsowy 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Dane mechaniczne		
Typ montażu	szyna; (TH35 (EN 60715))	
Materiał	sztuczne tworzywo	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Napięcie wyjściowe	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
terminale dwukomorowe: 2 x ...2,5 mm²		
Podłączenie		

