




Zasilacz impulsowy 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/30A

Artykuł niedostępny

Artykuły alternatywne: E84036

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne


Napięcie znamionowe AC	[V]	400...500
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	47...63
Napięcie wejściowe DC	[V]	450...820
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC	[V]	340...576
Napięcie wyjściowe DC	[V]	24...28
Klasa ochrony		I; (IEC 61140)
Maks. czas rozruchu	[ms]	80
Czas rozruchu	[s]	< 80
Napięcie wyjścia	[V]	nastawny
Tolerancja napięcia wyjściowego	[%]	2
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym	[A]	30
Liczba obwodów wyjściowych		1
Maks. tętnienie resztkowe	[%]	0,1
Obniżenie wartości znamionowych	[W/K]	18 (60...70 °C)



Zasilacz impulsowy 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/30A

Wyjścia		
Zabezpieczenie przed zwarcieniem		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-10...60
Ochrona		IP 20
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[lata]	49
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	2507,5
Typ montażu		szyna; (TH35 (EN 60715))
Materiał		aluminium
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Napięcie wyjścia	1 x LED, kolor zielony
	Błąd	1 x LED, kolor czerwony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
zaciski: 1.5...6 mm²		
Podłączenie		



- 1 pierwotny
2 wtórny