

DX2051



Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania standardowych sygnałów analogowych

DISPLAY/AX460/DC



wycięcie
panelu 91 x 43 mm



Cechy produktu

Wymiary [mm] 48 x 112 x 116

Aplikacja

Aplikacja wyświetlanie i monitorowanie sygnałów analogowych; na przykład czujniki ciśnienia, czujniki temperatury lub czujniki przepływu

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 18...30 DC
Pobór prądu [mA] 100

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wejść analogowych: 2

Wejścia

Liczba wejść analogowych 2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Wejście analogowe [mA] 0...20
Wejścia analogowe [V] -10...10
Rozdzielczość wejścia analogowego 16 bit
Precyzyjne wejście analogowe [%] 0,1

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -20...60
Temperatura składowania [°C] -25...70
Ochrona IP 65
Stopień ochrony zacisków IP 20

Testy / dopuszczenia

EMC EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4




Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania
standardowych sygnałów analogowych

DISPLAY/AX460/DC

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	300,5
Typ montażu		wycięcie panelu: 91 x 43 mm
Wymiary	[mm]	48 x 112 x 116
Materiał		Noryl UL94-V-0

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz	wyświetlacz LCD, Ekran dotykowy

Połączenie elektryczne	
zaciski śrubowe:	
Podłączenie	



NC nieużywany