


E3M152



Przewód łączeniowy

CONNECTION CABLE M12 11M



Aplikacja

Konstrukcja	kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Wykonanie	dla mobilnego czujnika 3D Smart z analogowym wyjściem wideo PAL

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 25 AC / < 60 DC
Klasa ochrony		III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...80
Ochrona		IP 67; IP 69K

Dane mechaniczne

Waga	[g]	562,5
Materiał		obudowa: PUR; uszczelnienie: FKM; styki kontaktowe: CuSn6 niklowane i cynowane
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień gięcia do montażu stałego	≥ 60 mm

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Przewód łączeniowy

CONNECTION CABLE M12 11M

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303)



Połączenie elektryczne

Przewód: 11 m, czarny, Ø 6 mm, ekranowany; 3 x 0,25 mm²

Podłączenie



- | | |
|----|-----------------------|
| 1: | ekran |
| 2: | nieużywany |
| 3: | ekran koncentryczny |
| 4: | przewód koncentryczny |
| 5: | nieużywany |

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303)

