


E3M154



Przewód łączeniowy

CONNECTION CABLE M12 21M



Aplikacja

Konstrukcja

kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Wykonanie

dla mobilnego czujnika 3D Smart z analogowym wyjściem wideo PAL

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Klasa ochrony

III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...80

Ochrona

IP 67; IP 69K

Dane mechaniczne

Waga

[g]

1076,5

Materiał

obudowa: PUR; uszczelnienie: FKM; styki kontaktowe: CuSn6 niklowane i cynowane

Materiał nakrętki

stal nierdzewna (1.4305 / 303)

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

tak

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Promień gięcia do montażu stałego

≥ 60 mm

Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

Przewód łączeniowy

CONNECTION CABLE M12 21M

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303)



Połączenie elektryczne

Przewód: 21 m, czarny, Ø 6 mm, ekranowany; 3 x 0,25 mm²

Podłączenie



- | | |
|----|-----------------------|
| 1: | ekran |
| 2: | nieużywany |
| 3: | ekran koncentryczny |
| 4: | przewód koncentryczny |
| 5: | nieużywany |

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303)

