




Przewód łączeniowy

VDOGH040MSS00,3A04STGH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVC010
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne


Wymiary	[mm]	15 x 15 x 42
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm





Przewód łączeniowy

VDOGH040MSS00,3A04STGH040MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PUR / PVC, kolor pomarańczowy; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm

