




Przewód łączeniowy

VDOGH040MSS0002A04STGH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| Napięcie zasilania | [V] | 10...30 DC |
|--------------------|-----|------------|

Warunki pracy

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...85 |
| Ochrona               |      | IP 67    |

Dane mechaniczne

|                           |      |                    |
|---------------------------|------|--------------------|
| Wymiary                   | [mm] | 15 x 15 x 42       |
| Materiał                  |      | TPU                |
| Odlewany materiał obudowy |      | TPU                |
| Materiał nakrętki         |      | mosiądz, niklowany |

Uwagi

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Sztuk w opakowaniu |  | 1 szt. |
|--------------------|--|--------|

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm





## Przewód łączeniowy

VDOGH040MSS0002A04STGH040MSS

### Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Podłączenie



### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm

