




Przewód łączeniowy

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Klasa ochrony		III
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	15 x 15 x 46
Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Przewód łączeniowy

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)


Podłączenie



Połączenie elektryczne - Buchse



Podłączenie



E10617



Przewód łączeniowy

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowny; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany