




Przewód łączeniowy

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-20...70
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne


Materiał	PA 6.6
Odlewany materiał obudowy	PA 6.6
Materiał nakrętki	cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany



E10631




Przewód łączeniowy

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

