


# E10865



## Przewód z gniazdem

ADOAH030MSS0002E03



| Dane elektryczne          |      |                     |
|---------------------------|------|---------------------|
| Napięcie zasilania        | [V]  | < 250 AC / < 300 DC |
| Warunki pracy             |      |                     |
| Temperatura otoczenia     | [°C] | -25...90            |
| Ochrona                   |      | IP 67               |
| Dane mechaniczne          |      |                     |
| Waga                      | [g]  | 90,1                |
| Wymiary                   | [mm] | 27 x 15 x 39        |
| Materiał                  |      | TPU                 |
| Odlewany materiał obudowy |      | TPU                 |
| Materiał nakrętki         |      | mosiądz, niklowany  |
| Uwagi                     |      |                     |
| Sztuk w opakowaniu        |      | 1 szt.              |

# E10865



## Przewód z gniazdem

ADOAH030MSS0002E03

### Połączenie elektryczne


Przewód: 2 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: C; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: miedź, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm



### Podłączenie



|         |                 |
|---------|-----------------|
| BK =    | Kolory żył :    |
| BU =    | czarny          |
| GN/YE = | niebieski       |
|         | zielony / żółty |