




Głowica odczytująco / zapisująca RFID HF

DTRHF IBRWIOUS03



Aplikacja			
Aplikacja		Rozpoznawanie obiektów w systemach transportowych	
Dopuszczenia radiowe		USA; Kanada; EU/RED; Australia; Chiny; Singapur; Japonia; Taiwan; Indie	
Notatka n/t dopuszczenia radiowego		Lista krajów stosujących dyrektywę radiową European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) jest dostępna w dziale „Materiały do pobrania”.	
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	[V]	19,2...28,8 DC	
Pobór prądu	[mA]	< 50	
Klasa ochrony		III	
Częstotliwość robocza	[MHz]	13,56	
Standard RFID		ISO 15693	
Strefa działania			
Dystans do taga ID	[mm]	w odniesieniu do taga o średnicy 30 mm; I-CODE SLI	: ≤ 30
Interfejsy			
Interfejs komunikacyjny		IO-Link	
Typ transmisji		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision		1.1	
Profil		Smart Sensor: Device Identification	
SIO tryb		nie	
Wymagany typ portu mastera		A	
Obsługiwane DeviceID		Typ działania	DeviceID
		default	967
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60	
Temperatura składowania	[°C]	-25...80	
Ochrona		IP 67; IP 69K	

DTI434



Głowica odczytująco / zapisująca RFID HF

DTRHF IBRWIOUS03

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / powtarzalne
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / niepowtarzalne
Odporność na wibracje	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Bezpieczeństwo elektryczne	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

Dane mechaniczne

Waga [g]	197,5
Obudowa	cyldryczna
Montaż	montaż zabudowany
Wymiary [mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Opis gwintu	M30 x 1,5
Materiał	obudowa: stal nierdzewna (1.4301 / 304); Pokrywa ochronna: PPS

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
	komunikacja z tagiem	1 x LED, kolor żółty

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka 2 x M30 x 1,5
----------------------	------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

