


Przewód łączeniowy

VDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVC012

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Konstrukcja

Bezhalogenu

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...90

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary

[mm]

15 x 15 x 42

Materiał

TPU

Odlewany materiał obudowy

TPU

Materiał nakrętki

mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.



Przewód łączeniowy

VDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR, Bezhalogenu; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany

