

Przewód z gniazdem

ADOAH050SCS0002I05

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVW013

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 68

Dane mechaniczne

Wymiary [mm]	27 x 15 x 39
Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	mosiądz, przeciwdhezyjna

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

**Przewód z gniazdem**

ADOAH050SCS0002I05

Połączenie elektrycznePrzewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5,5 mm; irradiated; 5 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)**Połączenie elektryczne - Gniazdo**

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: miedź, przeciwadhezyjna; Styki: pozłacane;
Moment dokręcający: 0,5 Nm

**Podłączenie**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GY =	szary
WH =	biały