




Kompaktowy moduł RFID UHF

DTRUHFE HLRWIOUS04



Aplikacja		
Aplikacja	Rozpoznawanie obiektów w systemach transportowych	
Dopuszczenia radiowe	EU/RED; Zjednoczone Królestwo	
Notatka n/t dopuszczenia radiowego	Lista krajów stosujących dyrektywę radiową European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) jest dostępna w dziale „Materiały do pobrania”.	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	18...30 DC
Pobór prądu	[mA]	< 250
Moc pobierana	[W]	4,8
Klasa ochrony		III
Częstotliwość robocza	[MHz]	865...868
Standard RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Moc transmisji ERP	[mW]	120; (maksimum: 200 mW)
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Typ transmisji	COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	default	1418
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60
Temperatura składowania	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
Odporność na wstrząsy	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / Próba uderowa
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / pojedynczy szok
Odporność na wibracje	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz

DTI801



Kompaktowy moduł RFID UHF

DTRUHFE HLRWIOUS04

Bezpieczeństwo elektryczne	EN 61010-2-201	zasilanie elektryczne tylko za pośrednictwem obwodów PELV
----------------------------	----------------	---

Dane mechaniczne

Waga [g]	637,5
Wymiary [mm]	120 x 50 x 113
Materiał	PBT; PC; stal kwasoodporna; aluminium

Wyświetlacze / elementy robocze


Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
	komunikacja z tagiem	4 x Linijka LED, kolor żółty ilość tagów na obiekcie

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



- 1 Zasilanie czujnikaL+
- 2 nieużywany
- 3 Zasilanie czujnikaL-
- 4 IO-Link
- 5 nieużywany