




Przewód z gniazdem

ADOGH050SCS0002I05

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVW010
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	15 x 15 x 43
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, przeciwadhezyjna
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Przewód z gniazdem


ADOGH050SCS0002I05

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5,5 mm; irradiated; 5 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, przeciwdhezyjna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm



Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GY =	szary
WH =	biały