
DV2520

5-segmentowa lampa sygnalizacyjna ze sterowaniem IO-Link

LED-Tower-5/IO-Link



Aplikacja		
Aplikacja		sygnalizacja stanu maszyny
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Napięcie znamionowe DC	[V]	24
Pobór prądu	[mA]	< 200
Wejścia		
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	6
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny		IO-Link
Typ transmisji		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
Norma SDCI		IEC 61131-9

DV2520

5-segmentowa lampa sygnalizacyjna ze sterowaniem IO-Link

LED-Tower-5/IO-Link

SIO tryb		tak	
Wymagany typ portu mastera		A	
Min.czas cyklu procesu	[ms]	3,2	
Obsługiwane DeviceID		**Typ działania**	**DeviceID**
		default	841

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...50
Temperatura składowania	[°C]	-40...75
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	90
Ciśnienie powietrza	[kPa]	< 106
Maks. wysokość nad poziomem morza	[m]	2000
Ochrona		IP 65

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	503
Wymiary	[mm]	Ø 70 / L = 244
Materiał		obudowa: ABS; soczewka: PC

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	segment LED	5 x 4 LED

Akcesoria	
Akcesoria (opcjonalne)	podstawa montażowa, E89060
	uchwyt ścienny, E89061
	Adapter montażowy, E89063
	wspornik z bocznym przepustem przewodu, E89064
	tuleja montażowa, E89065
	tuleja montażowa, E89066
	tuleja montażowa, E89067

Uwagi	
Uwagi	Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: M12; kodowanie: A



1	UB+
2	nieużywany
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)


DV2520

5-segmentowa lampa sygnalizacyjna ze sterowaniem IO-Link

LED-Tower-5/IO-Link

diagramy i wykresy

montaż naścienny



montaż na podstawie

