

E10216




Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0002A02

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVC161

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	15 x 15 x 43
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E10216



Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0002A02

Połączenie elektryczne


Przewód: 2 m, PUR / PVC, czarny, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm



Podłączenie



BK =
WH =

Kolory żył :
czarny
biały