


Wtyk męski

SSTGH040PLSFKPG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E11504

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...55 DC
--------------------	-----	------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
-----------------------	------	----------

Ochrona		IP 67
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	20 x 20 x 52
---------	------	--------------

Materiał		PBT
----------	--	-----

Odlewany materiał obudowy		PBT
---------------------------	--	-----

Materiał nakrętki		PBT
-------------------	--	-----

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

E10260



Wtyk męski

SSTGH040PLSFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 4...6 mm

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: PBT



Podłączenie

