


Przewód z gniazdem

ADOAA030MSS0010E03



Aplikacja

Konstrukcja	możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
-------------	---

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC/DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (40° C)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 67

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie UL	Ta	< 75 °C
	Numer UL	E191684

Dane mechaniczne

Waga	[g]	383,5
Wymiary	[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Materiał		TPU czarny
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak

E10261



Przewód z gniazdem

ADOAA030MSS0010E03

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s ²
	Cykle zginania	> 2 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne


Przewód: 10 m, PVC, kolor żółty, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x 1/2", kątowny; kodowanie: C; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Podłączenie



GN =
RD/BK =
RD/WH =

Kolory żył :
kolor zielony
czerwony/czarny
czerwony/biały