


Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H055MSS0005H07

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EBC015

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Konstrukcja

bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane

Bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

10...30 DC

Klasa ochrony

II

Maks. prąd obciążenia na
moduł / slot

[A]

4

Maks. całkowity prąd
obciążenia

[A]

12

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-15...80

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary

[mm]

18 x 54 x 82

Materiał

TPU



Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H055MSS0005H07

Odlewany materiał obudowy	TPU
Liczba portów rozdzielacza	4
Typ złącza	M12

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	4 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - otwór

Konektor: 4 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm





Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H055MSS0005H07

Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BU =	brązowy
GN =	niebieski
GN/YE =	kolor zielony
GY =	zielony / żółty
WH =	szary
YE =	biały
	kolor żółty