# E10282


## Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H059MSS0005H11

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EBC023

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!




| | | |
|---|---|---|
| **Aplikacja** | | |
| Konstrukcja | | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane |
| Bezsilikonowy | | tak |
| **Dane elektryczne** | | |
| Napięcie zasilania | [V] | 10...30 DC |
| Klasa ochrony | | II |
| Maks. prąd obciążenia na moduł / slot | [A] | 4 |
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A] | 12 |

# E10282

## Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H059MSS0005H11

| Warunki pracy | | |
|---|---|---|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -15...80 |
| Ochrona | | IP 67 |

| Dane mechaniczne | | |
|---|---|---|
| Wymiary | [mm] | 18 x 54 x 127 |
| Materiał | | TPU |
| Odlewany materiał obudowy | | TPU |
| Liczba portów rozdzielacza | | 8 |
| Typ złącza | | M12 |

| Wyświetlacze / elementy robocze | | |
|---|---|---|
| Wyświetlacz | Stan wyjścia | 8 x LED, kolor żółty |
| | działanie | 1 x LED, kolor zielony |


| Uwagi | |
|---|---|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |

**Połączenie elektryczne**

Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm )

**Połączenie elektryczne - otwór**

Konektor: 8 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm




# E10282

## Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H059MSS0005H11

### Podłączenie




| | |
|---|---|
| | Kolory żył : |
| BK = | czarny |
| BN = | brązowy |
| BU = | niebieski |
| GN = | kolor zielony |
| GN/YE = | zielony / zółty |
| GY = | szary |
| PK = | różowy |
| RD = | kolor czerwony |
| VT = | fiolet |
| WH = | biały |
| YE = | kolor żółty |