




Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania standardowych sygnałów analogowych

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC



wycięcie panelu 91 x 43 mm



Cechy produktu

Wymiary	[mm]	48 x 112 x 116
---------	------	----------------

Aplikacja

Aplikacja	wyświetlanie i monitorowanie sygnałów analogowych; na przykład czujniki ciśnienia, czujniki temperatury lub czujniki przepływu
-----------	--

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	18...30 DC
Pobór prądu	[mA]	100

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść analogowych: 2; Liczba wyjść binarnych: 4
----------------------	--

Wejścia

Liczba wejść analogowych	2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Wejście analogowe (prądowe)	[mA] 0...20
Wejścia analogowe (napięciowe)	[V] -10...10
Rozdzielczość wejścia analogowego	16 bit
Precyzyjne wejście analogowe	[%] 0,1

Wyjścia

Liczba wyjść binarnych	4
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Warunki pracy


Temperatura otoczenia	[°C] -20...60
Temperatura składowania	[°C] -25...70
Ochrona	IP 65
Stopień ochrony zacisków	IP 20



Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania standardowych sygnałów analogowych

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	299,5
Typ montażu		wycięcie panelu: 91 x 43 mm
Wymiary	[mm]	48 x 112 x 116
Materiał		Noryl UL94-V-0
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz	wyświetlacz LCD, Ekran dotykowy
Połączenie elektryczne		
zaciski śrubowe:		
Podłączenie		



NC nieużywany