



Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania standardowych sygnałów analogowych

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC



wycięcie panelu 91 x 43 mm



Cechy produktu

Wymiary [mm] 48 x 112 x 116

Aplikacja

Aplikacja wyświetlanie i monitorowanie sygnałów analogowych; na przykład czujniki ciśnienia, czujniki temperatury lub czujniki przepływu

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 18...30 DC

Pobór prądu [mA] 100

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wejść analogowych: 2; Liczba wyjść binarnych: 4; Liczba wyjść analogowych: 1

Wejścia

Liczba wejść analogowych 2; (Spannungs- oder Stromeingang)

Wejście analogowe (prądowe) [mA] 0...20

Wejścia analogowe (napięciowe) [V] -10...10

Rozdzielczość wejścia analogowego 16 bit

Precyzyjne wejście analogowe [%] 0,1

Wyjścia

Liczba wyjść binarnych 4

Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] 200

Liczba wyjść analogowych 1

Analogowe wyjście prądowe [mA] 0...20

Maks. obciążenie [Ω] 270

Analogowe wyjście napięciowe [V] -10...10

Dokładność wyjścia analogowego [%] 0,1



Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania
standardowych sygnałów analogowych

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC

Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Rozdzielczość wyjścia analogowego	16 bit

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60
Temperatura składowania	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 65
Stopień ochrony zacisków		IP 20

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Dane mechaniczne

Waga	[g]	299
Typ montażu		wycięcie panelu: 91 x 43 mm
Wymiary	[mm]	48 x 112 x 116
Materiał		Noryl UL94-V-0

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz	wyświetlacz LCD, Ekran dotykowy
-------------	----------------------	---------------------------------

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe:

Podłączenie

